



Micrometro digitale rapido per interni XTL, Intervallo di misurazione: 12,5-16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428760 12,5-16
GTIN	2050001706430
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura rapida per interni a 3 punti per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Perfetti per la misura verticale di fori.

Funzione:

- **Commutazione mm / pollici.**
- **Impostazione di 2 valori di preset.**
- **Tasto ON/OFF/HOLD.**

Fornitura:

Leva di misura, testina di misura con certificato di collaudo UKAS, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498950 (da Dim. 20), n. art. 498951 (fino a Dim. 20), anelli di riscontro n. art. 484030, prolunghe n. art. 428510.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	12,5 - 16 mm
Lettura	0,001 mm
Profondità di misura con prolunga	162 mm
Profondità di misura standard	62 mm
Dimensione a	0,5 mm

Limite di errore	0,004 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per interni a 3 punti

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 20 mm	022500 20

Accessori

Cavo di collegamento Duplex Modello USB2	498951 USB2
Prolunga per micrometri per interni Modello 3/100	428510 3/100
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 14 mm	484030 14
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 13 mm	484030 13
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 16 mm	484030 16
	484030 15

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 15 mm

Cavo di collegamento Duplex Modello R2

498951 R2