




Ganascia a gradino rivestita, per T-Rex / Centro Gripp mobile, Per modello: 125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361215 125
GTIN	4250364401449
Classe articolo	34A

Descrizione

Uso:

Per il serraggio di pezzi prelaborati in parallelo.

Materiale:

Acciaio temprato, **superfici di serraggio rivestite** per elevati coefficienti di attrito, **maggiore forza di tenuta di fattore min. 1,5** (durezza di paragone 80 HRC).

Per:

Ganasce mobili per T-Rex n. art. 361202 e Centro Grip 361180.

Descrizione tecnica

Apertura S3	9 – 67 / 9 – 162 mm
Altezza ganasce h	26 mm
Altezza h ₁	14 mm
Larghezza ganasce b	124,4 mm
Per modello	125
Apertura S4	48 – 114 / – mm

Apertura S5	100 – 183 / 102 – 256 mm
Per codice a colori	T-Rex
Per codice a colori	Centro Gripp
Livello s	5 mm
e	21 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite