



Set di micrometri per interni IMICRO, Intervallo di misurazione: 6-12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428803 6-12
GTIN	7630041108033
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Micrometro per interni a 3 punte analogico per **misurazioni di grande precisione** di fori, anche **a grandi profondità** (ampliabile con massimo tre prolunghe). Centraggio e orientamento automatici. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (**nessuna inclinazione** di ordine primo).

Fornitura:

Micrometri per interni n. art. 428800 e anelli di riscontro. Prolunga 100 mm n. art. 428802.

Descrizione tecnica

Ø Anello di riscontro	8 / 10 mm
Numero di micrometri	3
Intervallo di misurazione	6 - 12 mm
Limite di errore	0.004 mm
Lettura	0,001 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm

Metrologia	analogico
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

Accessori

Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 1/100	428802 1/100
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 7 mm	484030 7
Micrometro per interni IMICRO Intervallo di misurazione 6-8 mm	428800 6-8
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 9 mm	484030 9
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 11 mm	484030 11
Micrometro per interni IMICRO Intervallo di misurazione 10-12 mm	428800 10-12
Micrometro per interni IMICRO Intervallo di misurazione 8-10 mm	428800 8-10