



Micrometro digitale rapido per interni XTL, Intervallo di misurazione: 16-20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428760 16-20
GTIN	2050001706447
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura rapida per interni a 3 punti per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Perfetti per la misura verticale di fori.

Funzione:

- **Commutazione mm / pollici.**
- **Impostazione di 2 valori di preset.**
- **Tasto ON/OFF/HOLD.**

Fornitura:

Leva di misura, testina di misura con certificato di collaudo UKAS, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498950 (da Dim. 20), n. art. 498951 (fino a Dim. 20), anelli di riscontro n. art. 484030, prolunghe n. art. 428510.

Descrizione tecnica

Profondità di misura con prolunga	166 mm
Profondità di misura standard	62 mm
Intervallo di misurazione	16 - 20 mm
Dimensione a	0,5 mm
Letture	0,001 mm

Limite di errore	0,004 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per interni a 3 punti

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 20 mm	022500 20

Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 16 mm	484030 16
Cavo di collegamento Duplex Modello R2	498951 R2
Cavo di collegamento Duplex Modello USB2	498951 USB2
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 19 mm	484030 19
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 17 mm	484030 17
Prolunga per micrometri per interni Modello 3/100	428510 3/100
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 18 mm

484030 18

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 20 mm

484030 20