

**Micrometro per interni IMICRO, Intervallo di misurazione: 90-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428800 90-100
GTIN	7630041108224
Classe articolo	45A

Descrizione**Esecuzione:**

Micrometro per interni a 3 punte analogico per **misurazioni di grande precisione** di fori, anche **a grandi profondità** (ampliabile con massimo tre prolunghe). Centraggio e orientamento automatici. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (**nessuna inclinazione di ordine primo**). Superfici di contatto con rivestimento in nitruro di titanio (TIN) (HV5–2300).

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, Prolunghe n. art. 428802.

Nota:

Dispositivi di centraggio per grandi profondità di misura su richiesta.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	90 - 100 mm
Dimensione a	11 mm
Profondità di misura con prolunga massima	1584 mm
Profondità di misura standard	84 mm
Limite di errore	0,005 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	DIN 863

Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 100 mm	022500 100
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

Accessori

Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 4/150	428802 4/150
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 95 mm	484030 95
Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 4/500	428802 4/500