



## Ganascia prismatica Centro Gripp, Per modello: 125



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361185 125
GTIN	4250364402347
Classe articolo	34A

### Descrizione

**Esecuzione:**

Angolo del prisma 120° – cavità assiale 53 mm su ambo i lati. Apertura ganasce per prelievo del pezzo dall'alto – anche con  $\varnothing$  massimo.

**Uso:**

Per il serraggio di componenti tondi.

**Materiale:**

Acciaio temprato e rettificato.

**Per:**

Centro Gripp n. art. 361180.

### Descrizione tecnica

Per modello	125
c	12 mm
$\varnothing$ Attacco prismatico D <sub>1</sub>	17 - 42 mm
Per codice a colori	Centro Gripp
$\varnothing$ Attacco prismatico D <sub>2</sub>	38 - 104 mm

Altezza ganasce h	81 mm
Larghezza ganasce b	124,4 mm
c <sub>1</sub>	39 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite