



Set di micrometri per interni IMICRO, Intervallo di misurazione: 11-20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428803 11-20
GTIN	7630041108071
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Micrometro per interni a 3 punte analogico per **misurazioni di grande precisione** di fori, anche **a grandi profondità** (ampliabile con massimo tre prolunghe). Centraggio e orientamento automatici. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (**nessuna inclinazione** di ordine primo).

Fornitura:

Micrometri per interni n. art. 428800 e anelli di riscontro. Prolunga 150 mm n. art. 428802.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	11 - 20 mm
Ø Anello di riscontro	11 / 17 mm
Numero di micrometri	3
Limite di errore	0.004 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm

Metrologia	analogico
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taratura Set di micrometri per interni Intervallo di misurazione 12-20 mm	020550 12-20
---	--------------

Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 15 mm	484030 15
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 12 mm	484030 12
Micrometro per interni IMICRO Intervallo di misurazione 14-17 mm	428800 14-17
Micrometro per interni IMICRO Intervallo di misurazione 17-20 mm	428800 17-20
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 18 mm	484030 18
Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 2/150	428802 2/150
Micrometro per interni IMICRO Intervallo di misurazione 11-14 mm	428800 11-14