



Ganascia universale con molla, per T-Rex fissa, Per modello: 125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361228 125
GTIN	4250364402040
Classe articolo	34A

Descrizione

Esecuzione:**Aperture:**

Lato alto **con** lamine.

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 138 mm (Centro Gripp).

Lato alto **senza** lamine.

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 156mm (Centro Gripp).

Lato gradino **senza** lamine.

44 – 126 mm (T-Rex) / 54 – 208mm (Centro Gripp).

Uso:

Forza di compressione con molle rettificate per superfici di serraggio grezze e lavorate. Sistema di sostituzione rapida Click per l'alloggiamento di listelli Click. Elevata precisione di serraggio per lavorare con precisione in parallelo o ad angolo. Le superfici di serraggio lasciano impronte quasi invisibili.

Per :

Ganasce fisse per T-Rex n. art. 361202.

Fornitura:

Incluse lamine.

Nota:

Molle da ordinare separatamente.

Larghezza ganasce b: 124,4 mm

Larghezza b₁: 90 mm

c: 14 mm

c_1 : 19 mm

Altezza ganasce h: 34 mm

Lunghezza ganasce l: 59 mm

Descrizione tecnica

c_1	19 mm
Lunghezza l_2	8,8 mm
Per modello	125
Larghezza b_1	90 mm
Larghezza ganasce b	124,4 mm
c	14 mm
Altezza ganasce h	34 mm
Per codice a colori	T-Rex
Lunghezza ganasce l	59 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite