




## Ganascia, per T-Rex fissa, Per modello: 64



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361217 64
GTIN	4250364402316
Classe articolo	34A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Struttura rigida contro le vibrazioni dei pezzi serrati ad angolo. Superfici di serraggio supplementari, rettificata su entrambi i lati.

#### Uso:

Per pezzi rettangolari (pezzo segato)  $// \leq 0,5 \text{ mm}$

#### Per:

Ganasce fisse per T-Rex n. art. 361202.

### Descrizione tecnica

Livello s	4 mm
Lunghezza ganasce l	62,5 mm
$c_1$	22 mm
$b_1$	64 mm
Altezza $h_3$	14 mm
Altezza ganasce h	55 mm
Altezza $h_2$	35 mm
c	12 mm

Per modello	64
Altezza $h_1$	52 mm
Per codice a colori	T-Rex
Larghezza ganasce b	96 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite