



## Micrometro per interni IMICRO, Intervallo di misurazione: 3,5-4mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428800 3,5-4
GTIN	7630041108330
Classe articolo	45A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Micrometro per interni a 3 punte analogico per **misurazioni di grande precisione** di fori, anche **a grandi profondità** (ampliabile con massimo tre prolunghe). Centraggio e orientamento automatici. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (**nessuna inclinazione di ordine primo**). Superfici di contatto in acciaio temprato (HV30–770).

#### Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, Prolunghe n. art. 428802.

#### Nota:

Dispositivi di centraggio per grandi profondità di misura su richiesta.

### Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	3,5 - 4 mm
Profondità di misura standard	20 mm
Dimensione a	2 mm
Limite di errore	0,004 mm
Lettura	0,001 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm

Metrologia	analogico
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

### Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 20 mm	022500 20
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

### Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 4 mm	484030 4
---	----------