



Micrometro digitale rapido per interni XTL, Intervallo di misurazione: 20-25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428760 20-25
GTIN	2050001706454
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura rapida per interni a 3 punti per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Perfetti per la misura verticale di fori.

Funzione:

- **Commutazione mm / pollici.**
- **Impostazione di 2 valori di preset.**
- **Tasto ON/OFF/HOLD.**

Fornitura:

Leva di misura, testina di misura con certificato di collaudo UKAS, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498950 (da Dim. 20), n. art. 498951 (fino a Dim. 20), anelli di riscontro n. art. 484030, prolunghe n. art. 428510.

Descrizione tecnica

Lettura	0,001 mm
Profondità di misura standard	66 mm
Intervallo di misurazione	20 - 25 mm
Dimensione a	0,5 mm
Profondità di misura con prolunga	216 mm

Limite di errore	0,004 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per interni a 3 punti

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 50 mm	022500 50

Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 22 mm	484030 22
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 24 mm	484030 24
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 20 mm	484030 20
Cavo di collegamento Duplex Modello USB2	498950 USB2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
	484030 25

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 25 mm

Prolunga per micrometri per interni Modello 4/150	428510 4/150
Cavo di collegamento Duplex Modello 2	498950 2
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975