



Ganascia universale con molla, per T-Rex / Centro Gripp mobile, Per modello: 125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361229 125
GTIN	4250364402057
Classe articolo	34A

Descrizione

Esecuzione:

Aperture:

Lato alto **con** lamine

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 138 mm (Centro Gripp).

Lato alto **senza** lamine

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 156 mm (Centro Gripp).

Lato gradino **senza** lamine

44 – 126 mm (T-Rex) / 54 – 208 mm (Centro Gripp).

Uso:

Forza di compressione con molle rettificate per superfici di serraggio grezze e lavorate. Sistema di sostituzione rapida Click per l'alloggiamento di listelli Click. Elevata precisione di serraggio per lavorare con precisione in parallelo o ad angolo. Le superfici di serraggio lasciano impronte quasi invisibili.

Fornitura:

Incluse lamine.

Nota:

Molle da ordinare separatamente.

Larghezza ganasce b: 90 mm

c: 12 mm

c₁: 34 mm

Altezza ganasce h: 34 mm

Altezza h_1 : 16 mm
Lunghezza ganasce l : 61 mm

Descrizione tecnica

Altezza ganasce h	34 mm
c_1	34 mm
Per modello	125
Altezza h_1	16 mm
Lunghezza l_1	21 mm
Per codice a colori	Centro Gripp
Per codice a colori	T-Rex
c	12 mm
Lunghezza l_2	8,8 mm
Lunghezza ganasce l	61 mm
Larghezza ganasce b	90 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite