

**Vite di pressione con filettatura, Modello: 8X50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	377050 8X50
GTIN	4020772099442
Classe articolo	35A

**Descrizione****Esecuzione:**

- Bonificate, zincate, passivate, resistenza 8.8.
- Tassello di spinta vulcanizzato e resistente agli oli (senza silicone).

**Uso:**

Per proteggere pezzi delicati.

**Descrizione tecnica**

Ø	21 mm
Dimensione viti di pressione	M8×47 mm
Lunghezza complessiva	63 mm
Altezza tassello di spinta	16 mm
Modello	6894
Tipo di prodotto	Vite

