

Garant

Set di punte elicoidali in HSS-E n. art. 114400 in cassetta, non rivestito, Modello: 6-10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	115280 6-10
GTIN	4045197024794
Classe articolo	11B

Descrizione

Esecuzione:

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

Profilo rettificato: elevata concentricità radiale, affilatura precisa dei taglienti. Punte per la produzione in serie.

Nocciolo rinforzato, esecuzione lucida.

Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2 mm.

Descrizione tecnica

Numero di punte	41
Punte a misure crescenti di	0,1 mm
Intervallo di diametri	6 - 10 mm
Codolo	Codolo cilindrico
Numero taglienti Z	2
Rivestimento	non rivestito

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 338
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	130 grado
Passaggio interno per LR	no
In cassetta	sì
Colore collarino	rosso
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	25 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	10 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	8 m/min	P
TOOLOX 33	idoneo	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	5 m/min	S
GG(G)	idoneo	25 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	80 m/min	N
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

Accessori

Scheda tecnica

Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114400 10
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 9 mm	114400 9
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 9,7 mm	114400 9,7
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 7,4 mm	114400 7,4
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 8,4 mm	114400 8,4
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 9,6 mm	114400 9,6
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 6,9 mm	114400 6,9
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 6,3 mm	114400 6,3
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 7,2 mm	114400 7,2
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114400 7
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm	114400 6,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 9,4 mm	114400 9,4
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 7,7 mm	114400 7,7
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 8,3 mm	114400 8,3
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 7,3 mm	114400 7,3
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 6,2 mm	114400 6,2
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114400 8
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 7,6 mm	114400 7,6
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 6,4 mm	114400 6,4
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 7,9 mm	114400 7,9
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 9,2 mm	114400 9,2
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 8,2 mm	114400 8,2
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 6,6 mm	114400 6,6
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 7,8 mm	114400 7,8
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 8,9 mm	114400 8,9
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 6,1 mm	114400 6,1
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 9,1 mm	114400 9,1

Scheda tecnica

Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 6,7 mm	114400 6,7
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 9,9 mm	114400 9,9
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 8,7 mm	114400 8,7
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114400 7,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 9,8 mm	114400 9,8
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114400 9,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 7,1 mm	114400 7,1
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 9,3 mm	114400 9,3
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 8,1 mm	114400 8,1
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 8,8 mm	114400 8,8
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 8,6 mm	114400 8,6
Cassetta vuota, per punte elicoidali DIN 338 Modello 6-10	115470 6-10