

**Micrometro per interni IMICRO, Intervallo di misurazione: 25-30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428800 25-30
GTIN	7630041108132
Classe articolo	45A

Descrizione**Esecuzione:**

Micrometro per interni a 3 punte analogico per **misurazioni di grande precisione** di fori, anche **a grandi profondità** (ampliabile con massimo tre prolunghe). Centraggio e orientamento automatici. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (**nessuna inclinazione di ordine primo**). Superfici di contatto con rivestimento in nitruro di titanio (TIN) (HV5–2300).

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, Prolunghe n. art. 428802.

Nota:

Dispositivi di centraggio per grandi profondità di misura su richiesta.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	25 - 30 mm
Dimensione a	7 mm
Profondità di misura con prolunga massima	1578 mm
Profondità di misura standard	78 mm
Limite di errore	0,004 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	DIN 863

Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 50 mm	022500 50
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

Accessori

Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 3/150	428802 3/150
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 27 mm	484030 27
Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 3/500	428802 3/500