



Morse di precisione NC T-Rex, Modello: 125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361202 125
GTIN	4250364401951
Classe articolo	34A

Descrizione

Esecuzione:

Parti superiore e inferiore rettificate. **Inclusi fori 25H6 M10 per sistemi di fissaggio modulare con interasse 200 mm.**

Proprietà:

Corpo base stabile e compatto (GGG 60) e grande apertura. Mandrino completamente incapsulato e nitrurato (elevata sicurezza di funzionamento, blocchetto antitruccoli ottimizzato, ridotta necessità di pulizia).

Funzione:

Serraggio con chiave dinamometrica regolabile (max. 30 Nm). Con speciale madrevite e moltiplicatore di forza meccanico.

Uso:

Serraggio sicuro e rapido di **pezzi grezzi, tagliati al cannello e segati** grazie alla penetrazione di **inserti di presa temprati e intercambiabili** nel pezzo. Per tutti i materiali fino a 1000N/mm² di resistenza (eccezioni: materiali temprati).

Per:

Ganasce fisse n. art. 361206; 361208.
Ganasce mobili n. art. 361207; 361209.

Fornitura:

4 viti di fissaggio, bussola esagonale da 3/8 pollice. Compresa 3 chiavette (apertura 5 / 8 / 10).

Accessori speciali:

- **Supporto, vedi n. art. 361230 Dim. 125.**
- **Inserti di presa, vedi n. art. 361238 - 361250; 361260**
- **Ganasce a gradino, vedi n. art. 361210; 361215.**

- **Ganascia fissa, vedi n. art. 361206 Dim. 125.**
- **Ganascia oscillante, vedi n. art. 361207 Dim. 125.**
- **Ganascia Uni-Grippset, vedi n. art. 361208 Dim. 125.**
- **Ganascia Uni-Grippset, mobile e oscillante, vedi n. art. 361209 Dim. 125.**
- **Set universale Gripp, vedi n. art. 361345 Dim. 125.**
- **Ganasce per serraggio autostaffante, vedi n. art. 361228; 361229 Dim. 125.**
- **Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 60**
- **Ganascia di presa, vedi n. art. 361217; 361218.**
- **Ganasce senza profilo, vedi n. art. 361223 Dim. 125.**
- **Codolo di serraggio n. art. 360025, 25M10 o 25M10/138.**
- **Set per allineamento e fissaggio n. art. 360530.**

Descrizione tecnica

Scanalatura longitudinale H8	30 mm
Codice a colori per accessori adatti	T-Rex
Coppia	30 Nm
i	130 mm
y	200 mm
x	127 mm
Forza di serraggio fino a max.	40 kN
Modello	125
Peso	18 kg
Larghezza corpo base B	154 mm
Lunghezza complessiva L	256 mm
Scanalatura trasversale n H7	20 mm
Foro di fissaggio u	13 mm
f	21 mm
Esecuzione	Sistema di fissaggio modulare
Serie	T-Rex
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

Fermapezzo tridimensionale Modello 125	360435 125
Ganascia Uni-Grippset, per T-Rexfisso Per modello 125	361208 125
Ganascia 20 mm, per T-Rexfissa Per modello 125	361225 125
Ganascia prismatica Centro Gripp Per modello 125	361185 125
Ganascia per inserti di presa, per T-Rex / Centro Gripposcillante Per modello 125	361207 125
Supporto Per modello 125	361230 125
Ganascia lavorabile per Centro Gripp Per modello 125	361186 125
Ganascia, per T-Rexfissa Per modello 64	361217 64
Ganascia, per T-Rex / Centro Grippmobile Per modello 64	361218 64
Ganascia 20 mm, per T-Rex / Centro Grippmobile Per modello 125	361227 125
Set universale Gripp (valigetta con 4 unità) Per modello 125	361345 125
Ganascia universale con molla, per T-Rex / Centro Grippmobile Per modello 125	361229 125
Ganascia, per T-Rex / Centro Grippmobile Per modello 125	361218 125
Coppia di parallele senza profilo Click System Per modello 125	361223 125
Ganascia per Uni-Gripset, per T-Rex / Centro-Gripposcillante Per modello 125	361209 125
Ganascia 64 mm, per T-Rex / Centro Grippmobile Per modello 125	361222 125
Inserto di presa in metallo duro, altezza 7,1 – 8,6 mm Modello	361242
Ganascia universale con molla, per T-Rexfissa Per modello 125	361228 125
Ganascia, per T-Rexfissa Per modello 125	361217 125
Fermapezzo	360555
Ganascia per inserti di presa, per T-Rexfisso Per modello 125	361206 125
Ganascia a gradino rivestita, per T-Rex / Centro Grippmobile Per modello 125	361215 125

Fermapezzo tridimensionale Modello 300	360430 300
Presa prismatica Per modello 125	361350 125
Ganascia 64 mm, per T-Rexfissa Per modello 125	361220 125