

**Set di micrometri per interni IMICRO, Intervallo di misurazione: 40-100mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 428803 40-100 |
| GTIN | 7630041108163 |
| Classe articolo | 45A |

Descrizione**Esecuzione:**

Micrometro per interni a 3 punte analogico per **misurazioni di grande precisione** di fori, anche **a grandi profondità** (ampliabile con massimo tre prolunghe). Centraggio e orientamento automatici. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (**nessuna inclinazione** di ordine primo).

Fornitura:

Micrometri per interni n. art. 428800 e anelli di riscontro. Prolunga 150 mm n. art. 428802.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|------------------|
| Numero di micrometri | 6 |
| Intervallo di misurazione | 40 - 100 mm |
| Ø Anello di riscontro | 50 / 70 / 90 mm |
| Limite di errore | 0,004 / 0,005 mm |
| Lettura | 0,005 mm |
| Norma | DIN 863 |
| Scala tamburo graduato | 1/50 mm |

| | |
|-------------------------|--|
| Metrologia | analogico |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Taratura | S6 |
| Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |

Servizi

| | |
|---|---------------|
| Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 40-100 mm | 020550 40-100 |
|---|---------------|

Accessori

| | |
|---|---------------|
| Micrometro per interni IMICRO Intervallo di misurazione 90-100 mm | 428800 90-100 |
| Micrometro per interni IMICRO Intervallo di misurazione 70-80 mm | 428800 70-80 |
| Micrometro per interni IMICRO Intervallo di misurazione 40-50 mm | 428800 40-50 |
| Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 4/150 | 428802 4/150 |
| Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 4/500 | 428802 4/500 |
| Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 45 mm | 484030 45 |
| Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 65 mm | 484030 65 |
| Micrometro per interni IMICRO Intervallo di misurazione 50-60 mm | 428800 50-60 |
| Micrometro per interni IMICRO Intervallo di misurazione 80-90 mm | 428800 80-90 |
| Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 95 mm | 484030 95 |
| Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 55 mm | 484030 55 |
| | 484030 75 |

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 75 mm

Micrometro per interni IMICRO Intervallo di misurazione 60-70 mm

428800 60-70

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 85 mm

484030 85