



Ganascia, per T-Rex / Centro Gripp mobile, Per modello: 64



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361218 64
GTIN	4250364402286
Classe articolo	34A

Descrizione

Esecuzione:

Struttura rigida contro le vibrazioni dei pezzi serrati ad angolo. Superfici di serraggio supplementari, rettificata su entrambi i lati.

Uso:

Per pezzi rettangolari (pezzo segato) $// \leq 0,5 \text{ mm}$

Per:

Ganasce mobili per T-Rex n. art. 361202 e Centro Grip 361180.

Descrizione tecnica

b_1	64 mm
c_1	22 mm
Altezza h_3	14 mm
Altezza ganasce h	55 mm
c	12 mm
Per modello	64
Lunghezza ganasce l	62,5 mm

Altezza h ₂	35 mm
Altezza h ₁	52 mm
Livello s	4 mm
Per codice a colori	T-Rex
Per codice a colori	Centro Gripp
Larghezza ganasce b	96 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite