

**Micrometro per interni IMICRO, Intervallo di misurazione: 4,5-5,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428800 4,5-5,5
GTIN	7630041108354
Classe articolo	45A

Descrizione**Esecuzione:**

Micrometro per interni a 3 punte analogico per **misurazioni di grande precisione** di fori, anche **a grandi profondità** (ampliabile con massimo tre prolunghe). Centraggio e orientamento automatici. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (**nessuna inclinazione di ordine primo**). Superfici di contatto in acciaio temprato (HV30–770).

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, Prolunghe n. art. 428802.

Nota:

Dispositivi di centraggio per grandi profondità di misura su richiesta.

Descrizione tecnica

Dimensione a	2 mm
Intervallo di misurazione	4,5 - 5,5 mm
Profondità di misura standard	25 mm
Limite di errore	0,004 mm
Lettura	0,001 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm

Metrologia	analogico
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 20 mm	022500 20
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 5 mm	484030 5
---	----------