

**Vite di pressione con filettatura, Modello: 12X50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	377050 12X50
GTIN	4020772099466
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

- Bonificate, zincate, passivate, resistenza 8.8.
- Tassello di spinta vulcanizzato e resistente agli oli (senza silicone).

Uso:

Per proteggere pezzi delicati.

Descrizione tecnica

Dimensione viti di pressione	M12×46 mm
Altezza tassello di spinta	24 mm
Ø	31 mm
Lunghezza complessiva	70 mm
Modello	6894
Tipo di prodotto	Vite

