



Ganascia, per T-Rex / Centro Gripp mobile, Per modello: 125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361218 125
GTIN	4250364402309
Classe articolo	34A

Descrizione

Esecuzione:

Struttura rigida contro le vibrazioni dei pezzi serrati ad angolo. Superfici di serraggio supplementari, rettificate su entrambi i lati.

Uso:

Per pezzi rettangolari (pezzo segato) $// \leq 0,5 \text{ mm}$

Per:

Ganasce mobili per T-Rex n. art. 361202 e Centro Grip 361180.

Descrizione tecnica

c	14 mm
c ₁	34 mm
Altezza h ₃	14 mm
Altezza h ₂	16 mm
Altezza ganasce h	26 mm
Per modello	125
Lunghezza ganasce l	60,6 mm
Altezza h ₁	23 mm
Livello s	4 mm

Per codice a colori	Centro Gripp
Per codice a colori	T-Rex
Larghezza ganasce b	118 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite