

**Vite di pressione con filettatura, Modello: 12X80****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	377050 12X80
GTIN	4020772099473
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

- Bonificate, zincate, passivate, resistenza 8.8.
- Tassello di spinta vulcanizzato e resistente agli oli (senza silicone).

Uso:

Per proteggere pezzi delicati.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	100 mm
Altezza tassello di spinta	24 mm
Dimensione viti di pressione	M12×76 mm
Ø	31 mm
Modello	6894
Tipo di prodotto	Vite

