

**Garant**
**Mandrino portautensili forma ADB con fori per il lubrorefrigerante, SK 40 A = 160, Ø di serraggio D1: 25mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 300276 25     |
| GTIN            | 4045197830012 |
| Classe articolo | 31A           |

**Descrizione**
**Esecuzione:**
**GARANT –**

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Con fori per lubrorefrigerante richiudibili.**

Con foro per chip Balluff/RFID.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

|  |               |
|--|---------------|
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 25            |
| Ø Esterno D                                  | 65 mm         |
| Ø Attacco D <sub>1</sub>                     | 25 mm         |
| Sporgenza totale Dim. A                      | 160 mm        |
| Adattatore                                   | SK 40 A = 160 |
| Norma  | DIN 6359      |
| Norma attacco                                | ISO 7388-1    |
| Forma  | ADB           |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup> |
| Precisione della concentricità radiale     | ≤ 3 μm                            |
| Strategia di truciolatura                  | HPC                               |
| Tipo di prodotto                           | Mandrino                          |

## Accessori

|   |            |
|---|------------|
| Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40                                   | 308650 40  |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308790 40  |
| Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40                             | 308830 40  |
| Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40                | 308806 40  |
| CodoloForma A Adatti per coni 40  | 308600 40  |
| CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M  | 308670 40M |
| Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40                        | 308615 40  |
| CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40                       | 308630 40  |
| Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308801 40  |
| Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308660 40  |
| Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40                                     | 308610 40  |
| Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40                                   | 308620 40  |
| CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40                       | 308625 40  |
| Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308785 40  |
| CodoloForma B Adatti per coni 40  | 308640 40  |
| Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40                | 308802 40  |
| Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40        | 308820 40  |

|   |           |
|---|-----------|
| Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40                                 | 308605 40 |
| Codolo speciale, senza filettatura interna tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308700 40 |
| Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40                  | 308740 40 |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40                                | 308795 40 |
| Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40                                    | 308635 40 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40                                | 308765 40 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40                                | 308760 40 |
| Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 25 mm      | 309900 25 |