

**Garant****Mandrino portautensili forma ADB con fori per il lubrorefrigerante, SK 40 A = 160, Ø di serraggio D1: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300276 32
GTIN	4045197830029
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:****GARANT –**

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Con fori per lubrorefrigerante richiudibili.**

Con foro per chip Balluff/RFID.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	32
Ø Attacco D <sub>1</sub>	32 mm
Sporgenza totale Dim. A	160 mm
Ø Esterno D	72 mm
Adattatore	SK 40 A = 160
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

## Accessori

Codoloa tenuta stagna Adatti per conici 40	308635 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per conici 40	308802 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per conici 40	308660 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308625 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308795 40
CodoloForma A Adatti per conici 40	308600 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per conici 40	308605 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308785 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308790 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308610 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308760 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 40	308740 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308765 40
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per conici 40	308700 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per conici 40	308801 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308620 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308650 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
	308630 40

CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40

308820 40

Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40

308806 40

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308615 40

CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M

308670 40M

CodoloForma B Adatti per coni 40

308640 40

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 32 mm

309900 32