

**Garant****Mandrino portautensili forma ADB con fori per il lubrorefrigerante, SK 50 A = 160, Ø di serraggio D1: 20mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 300351 20     |
| GTIN            | 4045197830104 |
| Classe articolo | 31A           |

**Descrizione****Esecuzione:****GARANT –**

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Con fori per lubrorefrigerante richiudibili.**

Con foro per chip Balluff/RFID.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

|  |               |
|--|---------------|
| Sporgenza totale Dim. A                      | 160 mm        |
| Ø Attacco D <sub>1</sub>                     | 20 mm         |
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 20            |
| Ø Esterno D                                  | 52 mm         |
| Adattatore                                   | SK 50 A = 160 |
| Norma  | DIN 6359      |
| Norma attacco                                | ISO 7388-1    |
| Forma  | ADB           |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup> |
| Precisione della concentricità radiale     | ≤ 3 µm                            |
| Strategia di truciolatura                  | HPC                               |
| Tipo di prodotto                           | Mandrino                          |

## Accessori

|   |           |
|---|-----------|
| Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50 | 308820 50 |
| Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308720 50 |
| Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50                                  | 308605 50 |
| Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50                      | 308830 50 |
| Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50                    | 308740 50 |
| Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50                              | 308610 50 |
| Codolo Forma A Adatti per coni 50   | 308600 50 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50                                 | 308790 50 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50                                 | 308760 50 |
| Codolo Forma B Adatti per coni 50   | 308640 50 |
| Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50                            | 308650 50 |
| Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50                            | 308620 50 |
| Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 50                                     | 308660 50 |
| Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50                  | 308615 50 |
| Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50                                 | 308785 50 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50                                 | 308765 50 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50                                 | 308795 50 |
| Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 20 mm        | 309900 20 |