

Garant**Mandrino portautensili forma ADB con fori per il lubrorefrigerante, SK 50 A = 130, Ø di serraggio D1: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300346 10
GTIN	4045197830159
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:****GARANT –**

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Con fori per lubrorefrigerante richiudibili.

Con foro per chip Balluff/RFID.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	10
Ø Attacco D ₁	10 mm
Ø Esterno D	35 mm
Adattatore	SK 50 A = 130
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per conici 50	308605 50
CodoloForma A Adatti per conici 50	308600 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per conici 50	308795 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 50	308765 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50	308615 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 50	308760 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 50	308740 50
CodoloForma B Adatti per conici 50	308640 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conici 50	308720 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50	308650 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per conici 50	308785 50
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo a tenuta stagna Adatti per conici 50	308660 50
Codolo a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 50	308610 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per conici 50	308790 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50	308620 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 10 mm	309900 10

