



Micrometro per interni IMICRO, Intervallo di misurazione: 6-8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428800 6-8
GTIN	7630041108040
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Micrometro per interni a 3 punte analogico per **misurazioni di grande precisione** di fori, anche **a grandi profondità** (ampliabile con massimo tre prolunghe). Centraggio e orientamento automatici. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (**nessuna inclinazione di ordine primo**). Superfici di contatto in acciaio temprato (HV30–770).

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, Prolunghe n. art. 428802.

Nota:

Dispositivi di centraggio per grandi profondità di misura su richiesta.

Descrizione tecnica

Profondità di misura standard	52 mm
Intervallo di misurazione	6 - 8 mm
Dimensione a	2,5 mm
Profondità di misura con prolunga massima	352 mm
Limite di errore	0,004 mm
Lettura	0,001 mm
Norma	DIN 863

Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 20 mm	022500 20
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

Accessori

Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 1/100	428802 1/100
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 7 mm	484030 7