



Vite di pressione con filettatura, Modello: 4X25



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	377050 4X25
GTIN	4020772099404
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

- Bonificate, zincate, passivate, resistenza 8.8.
- Tassello di spinta vulcanizzato e resistente agli oli (senza silicone).

Uso:

Per proteggere pezzi delicati.

Descrizione tecnica

Altezza tassello di spinta	8 mm
Lunghezza complessiva	32 mm
Ø	11 mm
Dimensione viti di pressione	M4×24 mm
Modello	6894
Tipo di prodotto	Vite

