

**Set di punte elicoidali in HSS-E n. art. 114405 in cassetta, non rivestito,
Modello: 1-13****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	115305 1-13
GTIN	4045197542618
Classe articolo	12B

Descrizione**Esecuzione:**

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

Profilo rettificato: elevata concentricità radiale, affilatura precisa dei taglienti. Punta per la produzione in serie.

Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2 mm.

Descrizione tecnica

Intervallo di diametri	1 - 13 mm
Punte a misure crescenti di	0,5 mm
Numero di punte	25
Codolo	Codolo cilindrico
Numero taglienti Z	2
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS E

Norma	DIN 338
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	135 grado
Passaggio interno per LR	no
In cassetta	sì
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	35 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	28 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	22 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	8 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	8 m/min	M
Uni	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

Accessori

Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 12 mm	114405 12
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm	114405 6,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114405 3
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 10,5 mm	114405 10,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 9 mm	114405 9

Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114405 9,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114405 7
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114405 6
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114405 2
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 13 mm	114405 13
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114405 5,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114405 4
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114405 1,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114405 10
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114405 4,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114405 7,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114405 1
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114405 3,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114405 8
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 12,5 mm	114405 12,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 11 mm	114405 11
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 11,5 mm	114405 11,5
Cassetta vuota, per punte elicoidali DIN 338 Modello 1-13	115475 1-13