



## Ganascia per Uni-Gripset, per T-Rex / Centro-Gripp oscillante, Per modello: 125



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361209 125
GTIN	4250364401944
Classe articolo	34A

### Descrizione

#### Uso:

Le ganasce servono per l'alloggiamento del set universale Gripp n. art. 361345 Dim. 125. Ganascia mobile oscillante per compensare superfici di serraggio non parallele. Gli inserti di presa sono avvitabili sui fori, per serrare in sicurezza diverse geometrie.

#### Per :

Ganasce mobili per T-Rex n. art. 361202 e Centro Grip 361180.

### Descrizione tecnica

Per modello	125
Larghezza ganasce b	165 mm
c	12 mm
c <sub>1</sub>	35,5 mm
Altezza ganasce h	20 mm
Lunghezza ganasce l	79 mm
Campo di serraggio max. circolare	160 / 230 mm
Campo di serraggio min. circolare	100 / 100 mm
Campo di serraggio max. quadro	152 / 195 mm

Campo di serraggio min. quadro	0 / 0 mm
Per codice a colori	Centro Gripp
Per codice a colori	T-Rex
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

---

## Accessori

Presa prismatica Per modello 125	361350 125
Set universale Gripp (valigetta con 4 unità) Per modello 125	361345 125