

Vite di pressione con filettatura, Modello: 6X25



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	377050 6X25
GTIN	4020772099398
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

- · Bonificate, zincate, passivate, resistenza 8.8.
- · Tassello di spinta vulcanizzato e resistente agli oli (senza silicone).

Uso:

Per proteggere pezzi delicati.

Descrizione tecnica

Dimensione viti di pressione	M6×23 mm
Altezza tassello di spinta	12 mm
Lunghezza complessiva	35 mm
Ø	16 mm
Modello	6894
Tipo di prodotto	Vite

