

**Dispositivi di fissaggio rapido pesante, Modello: 5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	376840 5
GTIN	4020772093853
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

Testa a innesto per il controllo del momento torcente.

Descrizione tecnica

Distanza fori f	57 mm
Corsa di regolazione del tirante c	28 - 93 mm
Ø Foro d	10,5 mm
Forza di tenuta P (trazione)	27000 N
Distanza fori e	57 mm
Altezza di serraggio h	32 mm
Altezza complessiva H	146 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Modello	6849PH
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio rapido

