



Ganascia 20 mm, per T-Rex fissa, Per modello: 125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361225 125
GTIN	4250364400756
Classe articolo	34A

Descrizione

Uso:

Superfici di serraggio rivestite per elevati coefficienti di attrito, maggiore forza di tenuta di fattore min. 2

(durezza di paragone 80 HRC).

Per:

Ganasce fisse per T-Rex n. art. 361202.

Descrizione tecnica

Altezza h_2	14 mm
Altezza ganasce h	50 mm
Campo di serraggio S1	9 – 75 mm
l_1	4 mm
Larghezza b_1	20 mm
c	14 mm
Altezza h_1	45 mm
Lunghezza ganasce l	62 mm
c_1	20 mm

Larghezza ganasce b	116 mm
Per modello	125
Per codice a colori	T-Rex
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite