

**Dispositivo di fissaggio rapido per banchi macchina, Modello: BS5N****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 377065 BS5N   |
| GTIN            | 4008158018164 |
| Classe articolo | 37B           |

**Descrizione****Esecuzione:**

**Regolabili in continuo, fissi od orientabili. Tipo BS – Allentamento del serraggio tramite ulteriore azionamento della leva di serraggio e contemporaneo azionamento della leva di sganciamento. Tipo GRS – Mandrino esterno per accesso libero all'area di lavoro.**

**Uso:**

Su tutti i banchi macchina per serraggio e sganciamento rapidi e sicuri durante la lavorazione di pezzi singoli.

**Accessori speciali:**

Vite a testa cilindrica a norma DIN 912, tasselli n. art. 375315; 375320; 375325 a norma DIN 508.

**Descrizione tecnica**

|   |        |
|---|--------|
| Forza serraggio massima a 50 mm di altezza di serraggio | 10 kN  |
| Profondità arco   | 140 mm |
| Altezza di serraggio h                                  | 240 mm |
| Altezza H   | 320 mm |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Ø Foro di fissaggio | 16,5 mm          |
| Tipo di prodotto    | Tenditore rapido |

## Accessori

|   |               |
|---|---------------|
| Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 10 mm         | 375315 10     |
| Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 24 mm                       | 375320 24     |
| Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 16 mm         | 375315 16     |
| Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 10 mm                       | 375320 10     |
| Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura 14/M12 mm | 375325 14/M12 |
| Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 12 mm                       | 375320 12     |
| Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 32 mm         | 375315 32     |
| Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 22 mm         | 375315 22     |
| Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 8 mm                        | 375320 8      |
| Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 14 mm                       | 375320 14     |
| Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura 20/M18 mm | 375325 20/M18 |
| Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 6 mm                        | 375320 6      |
| Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 28 mm         | 375315 28     |
| Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 18 mm         | 375315 18     |
| Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 36 mm         | 375315 36     |
| Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 24 mm         | 375315 24     |
|   | 375315 20     |

Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 20 mm

Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 12 mm

375315 12

Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura 8/ M6 mm

375325 8/M6

Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura 16/M14 mm

375325 16/M14

Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura 28/M24 mm

375325 28/M24

Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura 12/M10 mm

375325 12/M10

Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura 10/M8 mm

375325 10/M8

Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura 22/M20 mm

375325 22/M20

Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 20 mm

375320 20

Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 8 mm

375315 8

Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 16 mm

375320 16

Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 18 mm

375320 18

Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 28 mm

375320 28

Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura 18/M16 mm

375325 18/M16

Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 22 mm

375320 22

Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 6 mm

375315 6

Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 14 mm

375315 14