

**Dispositivo di fissaggio rapido per banchi macchina, Modello: GRS20-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	377065 GRS20-12
GTIN	4008158035840
Classe articolo	37B

**Descrizione****Esecuzione:**

**Regolabili in continuo, fissi od orientabili. Tipo BS – Allentamento del serraggio tramite ulteriore azionamento della leva di serraggio e contemporaneo azionamento della leva di sganciamento. Tipo GRS – Mandrino esterno per accesso libero all'area di lavoro.**

**Uso:**

Su tutti i banchi macchina per serraggio e sganciamento rapidi e sicuri durante la lavorazione di pezzi singoli.

**Accessori speciali:**

Vite a testa cilindrica a norma DIN 912, tasselli n. art. 375315; 375320; 375325 a norma DIN 508.

**Descrizione tecnica**

Profondità arco	123-140 mm
Forza serraggio massima a 50 mm di altezza di serraggio	7,5 kN
Altezza di serraggio h	200 mm
Altezza H	322 mm

Ø Foro di fissaggio	16,5 mm
Tipo di prodotto	Tenditore rapido

## Accessori

Tassello con codolo filettato Valore nominale cava a T 8 mm	375315 8
Tassello con codolo filettato Valore nominale cava a T 22 mm	375315 22
Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 28 mm	375320 28
Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 14 mm	375320 14
Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura 8/M6 mm	375325 8/M6
Tassello con codolo filettato Valore nominale cava a T 28 mm	375315 28
Tassello con codolo filettato Valore nominale cava a T 10 mm	375315 10
Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura 18/M16 mm	375325 18/M16
Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 22 mm	375320 22
Tassello con codolo filettato Valore nominale cava a T 12 mm	375315 12
Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 12 mm	375320 12
Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 6 mm	375320 6
Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura 12/M10 mm	375325 12/M10
Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura 10/M8 mm	375325 10/M8
Tassello con codolo filettato Valore nominale cava a T 18 mm	375315 18
Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 24 mm	375320 24
Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 16 mm	375320 16
	375325 22/M20

Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura  
22/M20 mm

Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura  
16/M14 mm

375325 16/M14

Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 14  
mm

375315 14

Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 16  
mm

375315 16

Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 8 mm

375320 8

Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 18 mm

375320 18

Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura  
14/M12 mm

375325 14/M12

Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 20  
mm

375315 20

Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 24  
mm

375315 24

Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 20 mm

375320 20

Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura  
20/M18 mm

375325 20/M18

Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 6 mm

375315 6

Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 36  
mm

375315 36

Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 10 mm

375320 10

Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 32  
mm

375315 32

Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura  
28/M24 mm

375325 28/M24