

Garant**Flessometro finestrella lettura diretta e base magnetica, Lunghezza del nastro: 3m****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	462215 3
GTIN	4045197226013
Classe articolo	41H

Descrizione**Esecuzione:**

- **Custodia in materiale antiurto.**
- **Profili riportati in alluminio su entrambe le superfici di riferimento. Pertanto superfici di appoggio esatte per misure interne ed esterne.**
- **Profili in alluminio resistenti al calore e alle sollecitazioni meccaniche.**
- **Nastro verniciato a fuoco, con caratteri stampati in nero. Bombato = resistente alla flessione, con gancio terminale (per misure interne ed esterne). Graduazione nitida di facile lettura, resistente all'abrasione e antiruggine.**
- **Scala mm/mm (bordo superiore/inferiore)**
- **La scala della finestrella si legge nella stessa direzione della misura.**

Con due potenti magneti nella base.

Descrizione tecnica

Larghezza del nastro	16 mm
Altezza corpo	63 mm
Lunghezza corpo	63 mm
Larghezza corpo	24 mm
Lunghezza del nastro	3 m

Norma	EG II
Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

Servizi

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 5 m	026240 5
---	----------