

Mahr**Set di micrometri per interni, Intervallo di misurazione: 6-12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428910 6-12
GTIN	4059192010799
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca. Stelo interamente temprato e rettificato. Regolazione rapida con frizione integrata. Testina di misura autocentrante a partire da 12 mm con griffe di misura in metallo duro. A partire da 12 mm **per misurazioni sino al fondo dei fori ciechi**. A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso.

Fornitura:

Micrometri per interni n. art. 428900 con rispettivi anelli di riscontro.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	6 - 12 mm
Numero di micrometri	3
Numero anelli di riscontro	2
Ø Anello di riscontro	8 / 10 mm
Lettura	0,001 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm

Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

Accessori

Micrometro per interni Micromar Intervallo di misurazione 10-12 mm	428900 10-12
Micrometro per interni Micromar Intervallo di misurazione 8-10 mm	428900 8-10
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 7 mm	484030 7
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 11 mm	484030 11
Micrometro per interni Micromar Intervallo di misurazione 6-8 mm	428900 6-8
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 9 mm	484030 9