

Garant**Nastro in acciaio "Quickmeter", Lunghezza del nastro: 2Hm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	461992 2H
GTIN	4045197679512
Classe articolo	41H

Descrizione**Esecuzione:**

Nastro in acciaio legato inossidabile, indistruttibile con verniciatura resistente all'abrasione. Con pratica clip da cintura. Con gancio richiudibile.

Vantaggi:

Grazie alla bombatura convessa, il nastro resta **piatto** sul tavolo; in questo modo è possibile leggere e trasmettere le misure in modo semplice e senza errori.

Funzione:

Si srotola automaticamente alla pressione del tasto e si arresta al suo rilascio.

Descrizione tecnica

Lunghezza del nastro	2 m
Larghezza del nastro	16 mm
Larghezza	24 mm
Ø	62 mm
Norma	EG II
Materiale	Acciaio legato, INOX
Taratura	G1

Tipo di prodotto

Flessometro

Servizi

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 2 m

026240 2