

 Mahr**Set di micrometri per interni, Intervallo di misurazione: 12-20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428910 12-20
GTIN	4059192010805
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca. Stelo interamente temprato e rettificato. Regolazione rapida con frizione integrata. Testina di misura autocentrante a partire da 12 mm con griffe di misura in metallo duro. A partire da 12 mm **per misurazioni sino al fondo dei fori ciechi**. A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso.

Fornitura:

Micrometri per interni n. art. 428900 con rispettivi anelli di riscontro.

Descrizione tecnica

Numero anelli di riscontro	1
Numero di micrometri	2
Ø Anello di riscontro	16 mm
Intervallo di misurazione	12 - 20 mm
Lettura	0,001 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm

Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 18 mm	484030 18
Micrometro per interni Micromar Intervallo di misurazione 16-20 mm	428900 16-20
Micrometro per interni Micromar Intervallo di misurazione 12-16 mm	428900 12-16
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 14 mm	484030 14