

Mahr**Micrometro digitale per interni con uscita dati, Intervallo di misurazione: 175-200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428930 175-200
GTIN	4059192010881
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Lettura semplice e diretta su display digitale nitido. Subito pronto all'uso grazie al sistema Reference. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando. Commutabile da misura relativa ad assoluta. Filettatura di raccordo per la sostituzione semplice delle testine di misura. Testina di misura autocentrante a partire da 12mm con griffe di misura in metallo duro. A partire da 40mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso. **A partire da 12mm per misurazioni sino al fondo dei fori ciechi.**

Funzione:

IP52: protezione contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d'uso, protezione contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere) e protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 428950, cavo per la trasmissione dati n. art. 498940, anelli di riscontro n. art. 484030.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	175 - 200 mm
Profondità di misura standard	132 mm

Profondità di misura con prolunga	282 mm
Dimensione a	0,5 mm
Limite di errore	0,007 mm
Lettura	0,001 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 52
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 200 mm	022500 200
Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

Accessori

Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 190 mm	484030 190
Cavo di collegamentoosimplex con tasto dati Modello USB2	498940 USB2

Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello R2	498940 R2
Trasmettitori Modello S4E	498966 S4E
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello D2	498940 D2
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965