


**Garant****Nastro in acciaio "Quickmeter", Lunghezza del nastro: 3Hm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	461992 3H
GTIN	4045197679529
Classe articolo	41H

**Descrizione****Esecuzione:**

Nastro in acciaio legato inossidabile, indistruttibile con verniciatura resistente all'abrasione. Con pratica clip da cintura. Con gancio richiudibile.

**Vantaggi:**

Grazie alla bombatura convessa, il nastro resta **piatto** sul tavolo; in questo modo è possibile leggere e trasmettere le misure in modo semplice e senza errori.

**Funzione:**

**Si srotola automaticamente alla pressione del tasto** e si arresta al suo rilascio.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza del nastro	3 m
Larghezza del nastro	16 mm
Larghezza	24 mm
Ø	62 mm
Norma	EG II
Materiale	Acciaio legato, INOX

Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

**Servizi**

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 5 m	026240 5
---	----------