

Mahr**Set di micrometri per interni, Intervallo di misurazione: 20-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428910 20-50
GTIN	4059192010812
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca. Stelo interamente temprato e rettificato. Regolazione rapida con frizione integrata. Testina di misura autocentrante a partire da 12 mm con griffe di misura in metallo duro. A partire da 12 mm **per misurazioni sino al fondo dei fori ciechi**. A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso.

Fornitura:

Micrometri per interni n. art. 428900 con rispettivi anelli di riscontro.

Descrizione tecnica

Numero di micrometri	4
Intervallo di misurazione	20 - 50 mm
Ø Anello di riscontro	25 / 40 mm
Numero anelli di riscontro	2
Lettura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm

Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Accessori

Micrometro per interni Micromar Intervallo di misurazione 40-50 mm	428900 40-50
Micrometro per interni Micromar Intervallo di misurazione 20-25 mm	428900 20-25
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 45 mm	484030 45
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 23 mm	484030 23
Micrometro per interni Micromar Intervallo di misurazione 30-40 mm	428900 30-40
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 35 mm	484030 35
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 28 mm	484030 28
Micrometro per interni Micromar Intervallo di misurazione 25-30 mm	428900 25-30