



## Micrometro, Intervallo di misurazione: 8-10mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428990 8-10
GTIN	4045197276322
Classe articolo	42B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca (griffe di misura in metallo duro con  $\varnothing$  12). Testina di misura autocentrante con 3 griffe di misura (a partire da  $\varnothing$  12 in metallo duro).

#### Fornitura:

Incluso anello di riscontro (per azzeramento) e prolunga.

#### Accessori speciali:

Prolunga n. art. 428993, anelli di riscontro n. art. 484030.

### Descrizione tecnica

Profondità di misura standard	54 mm
Intervallo di misurazione	8 - 10 mm
Profondità di misura con prolunga	154 mm
$\varnothing$ Anello di riscontro	8 mm
Dimensione a	1,5 mm
Limite di errore	0,004 mm
Lettura	0,001 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida

Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

## Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 100R mm	022500 100R
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200R mm	022510 200R

## Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 8 mm	484030 8
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 10 mm	484030 10
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 9 mm	484030 9
Prolunga per micrometro per interni Modello 6-12	428993 6-12