

 Mahr**Set di micrometri digitali per interni, Intervallo di misurazione: 6-12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428940 6-12
GTIN	4059192011000
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Lettura semplice e diretta su display digitale nitido. Subito pronto all'uso grazie al sistema Reference. Commutabile da misura relativa ad assoluta. Filettatura di raccordo per la sostituzione semplice delle testine di misura. Testina di misura autocentrante a partire da 12 mm con griffe di misura in metallo duro. A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso. **A partire da 12 mm per misurazioni sino al fondo dei fori ciechi.**

Funzione:

IP52: protezione contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d'uso, protezione contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere) e protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Micrometri digitali per interni n. art. 428930 con rispettivi anelli di riscontro.

Descrizione tecnica

Numero di testine di misure	3
Numero anelli di riscontro	2
Intervallo di misurazione	6 - 12 mm
Ø Anello di riscontro	8 / 10 mm

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 52
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference-Lock MAHR
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

Accessori

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello USB2	498940 USB2
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello D2	498940 D2
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 9 mm	484030 9
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 11 mm	484030 11
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
	484030 7

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 7 mm

Trasmettitori Modello S4E

498966 S4E

Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello R2

498940 R2