

**Micrometro, Intervallo di misurazione: 10-12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428990 10-12
GTIN	4045197276339
Classe articolo	42B

Descrizione**Esecuzione:**

Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca (griffe di misura in metallo duro con \varnothing 12). Testina di misura autocentrante con 3 griffe di misura (a partire da \varnothing 12 in metallo duro).

Fornitura:

Incluso anello di riscontro (per azzeramento) e prolunga.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 428993, anelli di riscontro n. art. 484030.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	10 - 12 mm
\varnothing Anello di riscontro	10 mm
Profondità di misura con prolunga	154 mm
Dimensione a	1,5 mm
Profondità di misura standard	54 mm
Limite di errore	0,005 mm
Lettura	0,001 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida

Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 100R mm	022500 100R
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200R mm	022510 200R

Accessori

Prolunga per micrometro per interni Modello 6-12	428993 6-12
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 12 mm	484030 12
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 11 mm	484030 11
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 10 mm	484030 10