

 Mahr**Set di micrometri digitali per interni, Intervallo di misurazione: 50-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428940 50-100
GTIN	4059192011031
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Lettura semplice e diretta su display digitale nitido. Subito pronto all'uso grazie al sistema Reference. Commutabile da misura relativa ad assoluta. Filettatura di raccordo per la sostituzione semplice delle testine di misura. Testina di misura autocentrante a partire da 12 mm con griffe di misura in metallo duro. A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso. **A partire da 12 mm per misurazioni sino al fondo dei fori ciechi.**

Funzione:

IP52: protezione contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d'uso, protezione contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere) e protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Micrometri digitali per interni n. art. 428930 con rispettivi anelli di riscontro.

Descrizione tecnica

Ø Anello di riscontro	60 / 85 mm
Intervallo di misurazione	50 - 100 mm
Numero anelli di riscontro	2
Numero di testine di misure	4

Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Grado di protezione IP	IP 52
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference-Lock MAHR
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taratura Set di micrometri per interni Intervallo di misurazione 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 65 mm	484030 65
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 90 mm	484030 90
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello D2	498940 D2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 55 mm	484030 55
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 80 mm	484030 80

Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello USB2	498940 USB2
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello R2	498940 R2
Trasmettitori Modello S4E	498966 S4E