

**Micrometro, Intervallo di misurazione: 20-25mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 428990 20-25  |
| GTIN            | 4045197274205 |
| Classe articolo | 42B           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca (griffe di misura in metallo duro con  $\varnothing$  12). Testina di misura autocentrante con 3 griffe di misura (a partire da  $\varnothing$  12 in metallo duro).

**Fornitura:**

Incluso anello di riscontro (per azzeramento) e prolunga.

**Accessori speciali:**

Prolunga n. art. 428993, anelli di riscontro n. art. 484030.

**Descrizione tecnica**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| $\varnothing$ Anello di riscontro | 25 mm         |
| Intervallo di misurazione         | 20 - 25 mm    |
| Dimensione a                      | 0,5 mm        |
| Profondità di misura con prolunga | 240 mm        |
| Profondità di misura standard     | 90 mm         |
| Limite di errore                  | 0,006 mm      |
| Lettura                           | 0,005 mm      |
| Norma                             | Norma interna |
| Scala tamburo graduato            | 1/50 mm       |
| Metrologia                        | analogico     |

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Imballaggio      | Custodia rigida                  |
| Taratura         | B6                               |
| Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |

## Servizi

|   |             |
|---|-------------|
| Rapporto di taratura<br>Campi di misura massima 100R mm | 022500 100R |
| Certificato DAkkS<br>Campi di misura massimo 200R mm    | 022510 200R |

## Accessori

|   |              |
|---|--------------|
| Prolunga per micrometro per interni Modello 20-30           | 428993 20-30 |
| Anello di azzeramento<br>DIN 2250 C Ø Misura nominale 20 mm | 484030 20    |
| Anello di azzeramento<br>DIN 2250 C Ø Misura nominale 25 mm | 484030 25    |
| Anello di azzeramento<br>DIN 2250 C Ø Misura nominale 24 mm | 484030 24    |
| Anello di azzeramento<br>DIN 2250 C Ø Misura nominale 22 mm | 484030 22    |