

**Garant****Flessometro finestrella lettura diretta, Lunghezza del nastro: 3m**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	462210 3
GTIN	4045197154118
Classe articolo	41H

## Descrizione

### Esecuzione:

- Custodia in materiale antiurto.
- Profili riportati in alluminio su entrambe le superfici di riferimento. Pertanto superfici di appoggio esatte per misure interne ed esterne.
- Profili in alluminio resistenti al calore e alle sollecitazioni meccaniche.
- Nastro verniciato a fuoco, con caratteri stampati in nero. Bombato = resistente alla flessione, con gancio terminale (per misure interne ed esterne). Graduazione nitida di facile lettura, resistente all'abrasione e antiruggine.
- Scala mm/mm (bordo superiore/inferiore)
- La scala della finestrella si legge nella stessa direzione della misura.

## Descrizione tecnica

Altezza corpo	63 mm
Larghezza del nastro	16 mm
Lunghezza corpo	63 mm
Larghezza corpo	24 mm

Lunghezza del nastro	3 m
Norma	EG II
Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

**Servizi**

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 5 m	026240 5
---	----------