

**Micrometro, Intervallo di misurazione: 25-30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428990 25-30
GTIN	4045197274212
Classe articolo	42B

**Descrizione****Esecuzione:**

Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca (griffe di misura in metallo duro con  $\varnothing$  12). Testina di misura autocentrante con 3 griffe di misura (a partire da  $\varnothing$  12 in metallo duro).

**Fornitura:**

Incluso anello di riscontro (per azzeramento) e prolunga.

**Accessori speciali:**

Prolunga n. art. 428993, anelli di riscontro n. art. 484030.

**Descrizione tecnica**

Dimensione a	0,5 mm
$\varnothing$ Anello di riscontro	25 mm
Intervallo di misurazione	25 - 30 mm
Profondità di misura con prolunga	240 mm
Profondità di misura standard	90 mm
Limite di errore	0,006 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

## Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 100R mm	022500 100R
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200R mm	022510 200R

## Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 28 mm	484030 28
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 26 mm	484030 26
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 27 mm	484030 27
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 30 mm	484030 30
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 25 mm	484030 25
Prolunga per micrometro per interni Modello 20-30	428993 20-30