

**Micrometro per interni Micromar, Intervallo di misurazione: 20-25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428900 20-25
GTIN	4059192010621
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca.

Stelo interamente temprato e rettificato.

Regolazione rapida con frizione integrata.

Testina di misura autocentrante a partire da 12 mm con griffe di misura in metallo duro.

A partire da 12 mm per **misurazioni sino al fondo dei fori ciechi**.

A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 428950, anelli di riscontro n. art. 484030.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	20 - 25 mm
Profondità di misura con prolunga	218 mm
Dimensione a	0 mm
Profondità di misura standard	68 mm
Limite di errore	0,004 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida

Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 50 mm	022500 50

Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 23 mm	484030 23
---	-----------